


**Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: S325GF****Bestelgegevens**

Bestelnummer	588755 S325GF
GTIN	4059952622323
Artikelklasse	54B

Omschrijving**Uitvoering:**

Het PRO Thin Metal S325GF reciprozaagblad is speciaal ontwikkeld voor het zagen van zeer dunne metalen platen die bijvoorbeeld worden gebruikt voor verwarmings- en airconditioningsystemen. Het is ook geschikt voor het snijden van non-ferrometalen zoals koperen plaat en is de beste keuze voor verwarmings-, ventilatie- en airconditioninginstallaties.

Toepassing:

Voor het bewerken van zeer dunne metalen platen.

Technische beschrijving

Tandsteek	0,8 mm
Plaatdikte (volledig plaatstaal)	0,5-1,5 mm
Omschrijving	S325GF
Zaagbladmateriaal	HSS
Bladlengte	85 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	INOX
Aantal bladen	5
Aandrijfmachine	Reciprozaag
Producttype	Reciprozaagblad

