

**LOCTITE****Schroefborging, 250 ml, Artikelomschrijving producent: 243**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	083303 243
GTIN	4058093009147
Artikelklasse	04L

## Omschrijving

### Uitvoering:

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

### Vloeibare Schroefborging.

#### Toepassing:

**Weinig sterk** – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

**Middelsterk** – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

**Hoogvast** – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C). Middelsterk, voor Schroefborging en gelijktijdige afdichting.

#### Opmerking:

De Schroefdraad het opbrengen van de Schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

## Technische beschrijving

Minimaal losbreekmoment	26 Nm
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken

## Gegevensblad

Voor draadafmeting M tot	M36
Fabrikantnummer	LOCTITE 243
Vorm	vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Chemische basis	Dimethacrylaatester
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Eigenschap	olietolerant
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	thixotrop
geschikt voor toepassingsgebied	universeel inzetbaar
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
Kleur	blauw
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Vlampunt	93 °C
Inhoud	250 ml
geschikt voor materiaal	metaal
Volledig uitgehard na	2 h
Handvastheid na	10 min
Dynamische viscositeit	1300 - 3000 mPas
Demontage	met normaal gereedschap
Sterkteklasse	Middelsterk
Dichtheid	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Productnaamattribuut	250 ml
Producttype	Schroefborging

