

**Korte-boorhouder Vorm A, SK 40, Spanbereik: 1-13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302540 1-13
GTIN	4045197307668
Artikelklasse	37D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien. Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Spannen van boren, verzinkboren en ruimers op freesmachines.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Technische beschrijving

Spanbereik	1 - 13 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	43 mm
Reservespansleutel	SW6
Opname	SK 40
Opnamenorm	DIN 2080
Vorm	A
Maximaal aanhaalmoment $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder

Accessoires

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 6 mm	627481 6
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
	308802 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308630 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40