

Garant**SC.T 120408, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260766 HB7020
GTIN	4045197699770
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SC.T 120408 HB7020 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7020
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Soort	HB7020

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien