

WEKEM®**Teflon-afdichtingstape, 12 m, Type: FINE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083319 FINE
GTIN	4260205360019
Artikelklasse	08G

Omschrijving**Uitvoering:**

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

PTFE-schroefdraadafdichtingstape FRp te gebruiken tot 3/8 inch bij: Lucht, stikstof, gas tot max. 5 bar, vloeibaar gas, drinkwater tot max. 16 bar te gebruiken tot 100 bar (bij 200 °C tot max. 16 bar).

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Dikte	0,1 mm
Fabrikantnummer	FRp

Voor draadsoort	fijn
Breedte	12 mm
Temperatuur toepassingsgebied	-240 °C
Lengte	12 m
Kleur	wit
Opslagtemperatuur	20 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	60 maand
Chemische basis	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Eigenschap	hecht niet
Eigenschap	onbrandbaar
Eigenschap	wordt niet bros
Productnaamattribuut	12 m
Producttype	Afdichtingstape