


SCMT 09T304 Set van 10 stuks, Soort: HBX130

Bestelgegevens

Bestelnummer	260792 HBX130
GTIN	4045197670649
Artikelklasse	22D

Omschrijving

SCMT 09T304 Set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

Snijdiepte a_p : 0,1 - 3,75 mm

Voeding f : 0,08 - 0,36 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	MM
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,08 - 0,36 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,1 - 3,75 mm
Soort	HBX130
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Wisselplaatindeling	neutraal