



Cirkelzaagblad expert for Aluminium, Blad-Ø D: 136mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	583920 136
GTIN	3165140957656
Artikelklasse	54B

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiezaagblad met zeer sterk, **geluid- en trillingdempend stamblad**. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De **coating** voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. **Precisiegeslepen hardmetalen tanden** garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit. Voor inval- en handcirkelzagen.

Toepassing:

Precieze zaagsneden in **aluminium** en andere NE-metalen. Tandvorm: Trapeziumvormige vlaktand met negatieve spaanhoek voor licht en veilig werk bij handmatige voeding.

Opmerking:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.

Technische beschrijving

Aantal tanden	48
Blad-Ø D	136 mm
Boring-Ø	20 mm

Gegevensblad

Snedebreedte B	1,6 mm
geschikt voor materiaal	aluminium
Producttype	Cirkelzaagblad