

**Set universele gatzagen Power Change Plus, Gatzaag-Ø: 22-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	589807 22-32
GTIN	4059952536484
Artikelklasse	54B

Omschrijving**Uitvoering:**

Het zagen van gaten in plaatstaal is niet te vergelijken met andere toepassingen van gatzagen. In industriële omgevingen of bij werkzaamheden aan voertuigen is uiterste nauwkeurigheid vereist. Het materiaal is echter meestal zeer taai en beschadigt conventionele bimetalen gatzagen. De EXPERT Sheet Metal PC Plus lost al deze problemen op, omdat hij bestaat uit compacte, hoogwaardige techniek. De EXPERT Sheet Metal PC Plus bestaat uit een enkele cilinder van gedraaid metaal voor ultieme stabiliteit, robuustheid en nauwkeurigheid. Extreem lange levensduur en het vermogen om de hardste staalsoorten te zagen – dankzij carbide-tanden die individueel gescherpt en op het lichaam gesoldeerd worden. Deze gatzaag combineert de beste eigenschappen in een compacte vorm: de zaag is duurzaam, nauwkeurig en geoptimaliseerd voor hoogwaardige plaatwerkzaamheden. Voor gebruik met de Power Change Plus-snelspan-adapter van Bosch: voor nauwkeurigheid en robuustheid

Levering:

2x centreerboor, 3x gatzaag (Ø 22 mm, Ø 25 mm, Ø 32 mm), snelspan-adapter.

Technische beschrijving

Serie	Power Change Plus
Gatzaag-Ø	22 - 32 mm

Gegevensblad

Aantal opnameschachten	1
Aantal delen	6
Aantal centreerboren	2
Maximale snijdiepte	5 mm
Producttype	Gatzaag

Geschikte producten

No Shop URL available for: 589807 22-32