

Garant**Frees-wisselplaat AOMT110412 TR, voor Softcut® frees, HB7830-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215487 UNI
GTIN	4069515039383
Artikelklasse	2A1

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Technische beschrijving

Type	UNI
Hoekradius	1,2 mm
ISO-code wisselplaat	AOMT110412 TR
Soort	HB7830-1
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
--	--------------	-------	----------

Gegevensblad

Staal < 500 N/mm ²	geschikt	330 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	290 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		