

Garant**SC.T 09T304, Soort: HU7310**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260762 HU7310 |
| GTIN | 4045197670366 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Hoofdtoepassing | N |
| Spaanbreker | AM |
| Snedeccondities | continu |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snijdiepte a_p | 0,1 - 4 mm |
| Voeding f | 0,05 - 0,5 mm/omw, |
| Soort | HU7310 |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 350 - 600 m/min |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| Coating | ongecoat |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| ISO-code wisselplaat | SCGT 09T304 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Tolerantie | G |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |