

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260919 12/11
GTIN	4045197653406
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	E12M STFCR/L11
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Middenverplaatsing L_3	8 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	15 mm
Plaatafmeting	11 mm
Koplengte L_1	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L_2	11,5 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500