



Universele schuurblokken, 80×50×20 mm, Type: G



Bestelgegevens

Bestelnummer	557665 G
GTIN	4069515039918
Artikelklasse	52E

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibel handschuurblok, volledig gevuld met elastisch gebonden slijpkorrel (hoge standtijd, kan volledig worden opgebruikt). Door de binding met open poriestructuur loopt het slijpdeel nooit vol. Geschikt voor nat en droog schuren. Water- en oliebestendig.

Uitvoering met edelkorund.

Toepassing:

Universeel voor het **reinigen, polijsten, gladmaken, matteren** en **schuren van alle materialen.**

Opmerking:

water, petroleum, pasta's of soortgelijke additieven **vergroten de werking.**

Technische beschrijving

Lengte	80 mm
Fijnheidsgraad	grob
Hoogte	20 mm
Breedte	50 mm
Productnaamattribuut	80×50×20 mm

Producttype

Schuurblok

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
Steen	geschikt		
Lakken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		