


SCMT 120408 Set van 10 stuks, Soort: HBX020

Bestelgegevens

Bestelnummer	260796 HBX020
GTIN	4045197670663
Artikelklasse	22D

Omschrijving

SCMT 120408 Set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte a_p : 0,1 - 3,75 mm

Voeding f : 0,08 - 0,36 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,1 - 3,75 mm
Spaanbreker	PM
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,08 - 0,36 mm/omw,
Soort	HBX020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Wisselplaatindeling	neutraal