



Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Xtra, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	082006 6
GTIN	4250004112520
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige ultrasone reiniging van de Elmasonic xtra-serie voor intensief gebruik.

- **Meer ultrasoon effect dankzij automatische Dynamic-functie.**
- **Inschakelbare Eco-modus voor behoedzame reiniging en energiebesparing.**
- **Geïntegreerde Sweep-functie voor een gelijkmatige geluidsverdeling in het reinigingsbad.**
- **Individuele tijd- en temperatuurregeling.**
- **Overzichtelijk spatwaterbestendig bedieningspaneel.**
- **Automatische veiligheidsuitschakeling.**

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. De geschikte inzetkorf is te vinden onder nr. 082101. Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder nr. 088015 – nr. 088019.

Technische beschrijving

Verwarmingsvermogen	400 W
Lengte inzetkorf	255 mm
Apparaatbreedte	215 mm
aanbevolen werkvolume	5,1 l
Gewicht	7,9 kg
Ultrasoon piekvermogen	640 W

Gegevensblad

Nominale spanning	220 - 240 V
Reinigingsbak hoogte	150 mm
Volume	6,3 l
Apparaatlengte	500 mm
Artikelomschrijving producent	Xtra 60
Breedte inzetkorf	105 mm
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat