

Garant

Elektronische lichtmetalen waterpas, Lengte: 250mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	467520 250
GTIN	4007368121695
Artikelklasse	41H

Omschrijving

Uitvoering:

Meet de hoek elektronisch en geeft deze digitaal weer. De meetcomputer kan in enkele seconden zowel horizontaal als verticaal worden gekalibreerd. Dankzij een horizontale en verticale libel ook conventioneel te gebruiken.

Voordeel:

- **Lithium-ion-accu kan worden opgeladen via USB-C.**
- **Automatische schermrotatie.**
- **Stabiel geëloxeerd aluminiumprofiel.**
- **Prismatisch meetvlak.**
- **akoestische doelgeleiding.**
- **Tegen stof en water beschermd.**
- **Geïntegreerde digitale dooslibel.**

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief accu. In een stabiele, transparante kunststof schroefbuis.

Accessoires:

- **USB-lader nr. 081601 gr. HC105.**
- **USB-laadkabel nr. 081603 gr. USB-C.**

Technische beschrijving

Maximale afwijking in normale positie en bij omslagmeting

0,5 mm/m

Energievoorziening	Accuvoeding
Lengte	250 mm
Maximale afwijking elektronikamodule	0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) graden
IP-klasse	IP 67
Meettechniek	Digitaal
Materiaal behuizing	aluminium
Kalibratie	H2
Producttype	Waterpas

Geschikte producten

No Shop URL available for: 467520 250