



Controller RCK STG 10/800, Type: STG10/800



Bestelgegevens

Bestelnummer	078146 STG10/800
GTIN	4007220523551
Artikelklasse	07P

Omschrijving

Uitvoering:

Het aandrijfsysteem RCK met traploze toerentalregeling is een innovatieve oplossing die maximale productiviteit combineert met aanzienlijke ergonomische voordelen. Het systeem produceert minder geluid en geringere trillingen dan conventionele aandrijvingen. Dankzij de combinatie met de mobiele besturingseenheid en diverse handstukken is het systeem voor gebruikers bijzonder licht, comfortabel en flexibel in gebruik. Bovendien kunnen met de handstukken de meest uiteenlopende gereedschappen in bijna alle branches worden gebruikt. Het systeem is ontworpen voor langdurig gebruik met constant toerental en kan met een netadapter, maar ook met een krachtige accu worden gebruikt.

Controller die een nauwkeurige aansturing van verschillende handstukken mogelijk maakt. Bereikt een maximaal toerental van 80.000 omw./min en houdt dit stabiel tijdens gebruik.

Voordeel:

- **Verhoogt de productiviteit met maximaal 50% dankzij constant toerental.**
- **Comfortabel, ergonomisch werken met snelle, optimale resultaten.**
- **Kan worden gebruikt met een netadapter of mobiel met een accu voor een breed scala aan industriële toepassingen.**

Technische beschrijving

Wattage	1560 W
---------	--------

Gegevensblad

Gewicht

3,3 kg