



Hoge veterschoen bruin NIKOLAS XXB Mid ESD, S3S, EU-schoenmaat: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	092234 40
GTIN	4030839333990
Artikelklasse	09P

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne business-veiligheidsschoen, past uitstekend bij de business-outfit. Zoolkern van het hightechmateriaal Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.

- **Bovenmateriaal van sterk rundleer.**
- **Ademende leren voering.**
- **ESD-geleidende softvlies-binnenzool.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak Sportive ESD.**
- **PU/PU-zool WELLMAXX BUSINESS.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3S SRA.

Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 40 – 46, bestelbaar in de EU-maten 40 – 48.

Technische beschrijving

EU-schoenmaat	40
Serie	NIKOLAS

Gegevensblad

Doorloopzekerheid	Textiel
Kleur	bruin
Veiligheidsklasse	S3S
Geslacht	Heren
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Materiaal veiligheidsneus	Staal
Eigenschap	brandstofbestendig
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laars