



Palletwagen, Vorklengte: 1150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	919913 1150
GTIN	4069515040280
Artikelklasse	96D

Omschrijving

Uitvoering:

Handbediende hefswagen voor ergonomisch transport van goederen. Frame en vorken met torsievrije schaalconstructie. Stabiele trekstang bestaande uit een stalen buis met tegenlager voor duwstand. Comfortabel rijden, heffen en laten zakken via de ergonomische handgreep. Vorkrollen tandem polyurethaan rood Ø 80 × 70 mm, zwenkwielen geheel rubber.

Kleur:

Verkeersrood RAL 3020, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Belastbaarheid	2500 kg
Materiaal vorkrollen	Tandem polyurethaan rood
Hefbereik	85 - 200 mm
Vorklengte	1150 mm
Kleur	verkeersrood RAL 3020
Gewicht	68 kg
Materiaal zwenkwielen	Massief rubber

Gegevensblad

Lengte	1540 mm
Vorkrol-Ø	80×70 mm
Vorkbreedte	160 mm
Weegschaal	nee
Breedte	540 mm
Producttype	Palletwagen