

**Weldonhouder Vorm ADB, BT 40 A = 100, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302610 16 |
| GTIN | 4250122612841 |
| Artikelklasse | 36E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten gebruineerd.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm |
| Reservespanschroef nr. 309900 | 16 |
| Span-Ø D ₁ | 16 mm |
| Buiten-Ø D | 48 mm |
| Opname | BT 40 A = 100 |
| Norm | DIN 6359 |
| Opnamenorm | ISO 7388-2 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Vorm | ADB |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Weldonhouder |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308830 40 |
| Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| Reservespanschroef Voor span-Ø D1 16 mm | 309900 16 |