

**Weldhouder Vorm ADB met koelkanaal, BT 40 A = 100, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302615 20
GTIN	4250122613077
Artikelklasse	36E

Omschrijving**Uitvoering:**

Koelkanaal afsluitbaar via O-ring.
Alle schachten gebruieneerd.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Reservespanschroef nr. 309900	20
Buiten-Ø D	52 mm
Opname	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantreibout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantreibout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantreibout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantreiboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Spansleutel voor aantreiboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantreibout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Reservespan Schroef Voor span-Ø D1 20 mm	309900 20