



Combi-freesopsteekdoorn, SK 50 A = 55, Doorn-Ø d1: 40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302520 40
GTIN	4250122600855
Artikelklasse	36E

Omschrijving

Uitvoering:

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Met passpie – voor frees **met langsgroef**, bijv. DIN 841.

Met meeneemring – voor frees met **dwarsgroef**, DIN 1880.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Rondloopnauwkeurigheid: $\leq 6 \mu\text{m}$

Afkoppellengte A-maat: 55 mm

Totale lengte L: 209 mm

Freesdoornlengte L_3 met meeneemring: 27 mm

Freesdoornlengte L_4 : 41 mm

Schroefdraad M: M24

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861: 40

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L_4	41 mm
Afkoppellengte A-maat	55 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	40
Freesdoornlengte L_3 met meeneemring	27 mm
Totale lengte L	209 mm

Doorn-Ø d ₁	40 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Schroefdraad M	M24
Reserve-freesaantreibout nr. 309860/309861	40
Span-Ø D ₁	40 mm
Opname	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Freesaantreibout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 40 mm	309870 40
Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantreibout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantreibout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Spansleutel voor aantreibouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Speciale aantreibout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
Aantreibout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantreibout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Aantreibout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantreibout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
	308812 50

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388
geschikt voor conusmaat 50

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor
conus 50

308615 50

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50

308765 50

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872
geschikt voor conusmaat 50

308810 50

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

308620 50

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50

308795 50

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50

308780 50

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht
Geschikt voor conus 50

308700 50

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor
conusmaat 50

308830 50

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40

309680 40

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

308650 50

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50

308785 50

Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50

308610 50