



Enkelrijige ronde borstel Keramische korrel 0,2 mm, K120, Borstel-Ø × borstelbreedte: 150X14mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	570324 150X14
GTIN	4017359673430
Artikelklasse	57L

Omschrijving

Uitvoering:

Enkelrijige borstels met gegolfd borstelmetaal.

Toepassing:

voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz. Enkelrijige borstels kunnen door aaneenschakelen worden gemonteerd tot **walsen met variabele breedte**. Voor individuele toepassing op slijpmachines.

Technische beschrijving

Borstelbreedte	14 mm
Borstel-Ø D ₁	150 mm
Asgat-Ø uitboorbaar tot	30 mm
Boring-Ø d ₁	12 mm
Lengte borsteldeel H ₁	32 mm
Maximaal toerental	6000 min ⁻¹

Gegevensblad

Slijpmiddel	Met siliciumcarbide (SiC)
Bezettingmateriaal	microschurend, schuurnylon
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Borsteldraaddikte	0,6 mm
Producttype	Ronde borstel