



### Ronde draadborstel Messingdraad 0,20 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 150X22mm



#### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 570250 150X22 |
| GTIN          | 4017359014172 |
| Artikelklasse | 57L           |

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceerringen** (in de levering opgenomen).

##### Toepassing:

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.

#### Technische beschrijving

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Maximaal toerental                | 6000 min <sup>-1</sup>               |
| Lengte borsteldeel H <sub>1</sub> | 33 mm                                |
| Reduceerring-Ø                    | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
| Boring-Ø d <sub>1</sub>           | 40 mm                                |
| Borstelbreedte                    | 20 mm                                |
| Bezettingmateriaal                | Messing draad                        |

Producttype

Ronde borstel