

Garant**SC.T 120404, Soort: HU7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260765 HU7310
GTIN	4045197670502
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SC.T 120404 HU7310 Hoekradius: 0,4 mm
Soort: HU7310
Spaanbreker: AM
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,1 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,

Technische beschrijving

Spaanbreker	AM
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	N
Soort	HU7310

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	SCGT 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien