

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260918 10/11
GTIN	4045197653369
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	E10K STFCCR/L11
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Middenverplaatsing L_3	6 mm
Koplengte L_1	16 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L_2	9,6 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500