

Garant

Garderobekast met stiftcilinderslot, Aantal compartimenten: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	949031 8
GTIN	4069515040457
Artikelklasse	91G

Omschrijving

Uitvoering:

De romp van de garderobekasten beschikt over kunststof glijders aan de onderzijde en een afneembare sokkelplint aan de voorzijde. Achterwanden met ventilatiesleuven, deuren met handdoekhouder en naamplaat. De deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst.

Met hoogwaardig stiftcilinderslot in de schuifgreep.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	800 mm
Norm	DIN 4547

Per compartiment nuttige breedte	342 mm
Hoogte	1850 mm
Slot uitvoering	Stiftcilinderslot
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Aantal compartimenten	8
Per compartiment nuttige hoogte	370 mm
Schuin dak	nee
Gewicht	76 kg
Onderbouw uitvoering	Aluminium poten
Diepte	520 mm
Naamplaat	ja
Met andere lak leverbaar	ja
Ventilatiesleuven achterwand	ja
Per compartiment nuttige diepte	472 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	225 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Producttype	Vakkenkast

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/949031-8>