

Garant

Garderobekast met spanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	949026 4
GTIN	4069515040556
Artikelklasse	91G

Omschrijving

Uitvoering:

De romp van de garderobekasten beschikt over kunststof glijders aan de onderzijde en een afneembare sokkelplint aan de voorzijde. Achterwanden met ventilatiesleuven, deuren met handdoekhouder en naamplaat. De deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst.

Met spanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Kledingstang met 3 haken per compartiment.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Gewicht	68 kg
voor hangslot	ja

Norm	DIN 4547
Ventilatiesleuven achterwand	ja
Hoogte	1850 mm
Met andere lak leverbaar	ja
Ventilatiesleuven deur	nee
Aantal kledingstangen	1
Slot uitvoering	Spanjoletsluiting
Schuin dak	nee
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
Per compartiment nuttige hoogte	780 mm
Per compartiment nuttige diepte	472 mm
Breedte	800 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Naamplaat	ja
Onderbouw uitvoering	Aluminium poten
Aantal compartimenten	4
Geschikt voor integraalhelm	ja
Diepte	520 mm
Per compartiment nuttige breedte	342 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	225 graden
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Producttype	Garderobekast

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/949026-4>