



### ER-spanmoer, voor ER: 16



#### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 309585 16     |
| GTIN          | 4069515040570 |
| Artikelklasse | 32Z           |

#### Omschrijving

**Uitvoering:**

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. **Met zeskant SW 25.**

**T.b.v.:**

Alle standaard-ER-spantanghouders.

**Accessoires:**

ER-spansleutels, nr. 309680 – 309740.

Steeksleutel, enkel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

**Opmerking:**

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

#### Technische beschrijving

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Buiten-Ø D             | 28 mm   |
| Totale lengte L        | 18 mm   |
| Schroefdraad           | M22x1,5 |
| Maximaal aanhaalmoment | 80 Nm   |

## Gegevensblad

|             |            |
|-------------|------------|
| Norm        | DIN 6499 D |
| Producttype | Spanmoer   |