

Garant**ER-Minispansmoer, voor ER: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309605 8
GTIN	4069515040686
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Kleine buitenmaten, inzetgehard en aan alle kanten geslepen.

· **Inzetgehard en aan alle kanten geslepen.**

T.b.v.:

ER-spantanghouder mini nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Technische beschrijving

Voor ER	8 mm
Maximaal aanhaalmoment	12 Nm
Totale lengte L	11 mm
Buiten-Ø D	12 mm
Schroefdraad	M10×0,75
Norm	DIN 6499
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹

Gegevensblad

Verspaningsstrategie

HSC

Producttype

Spanmoer