

**Garant****Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260922 16/11  |
| GTIN          | 4045197653444 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Plaatafmeting                 | 11 mm               |
| geschikte wisselplaat         | TC.. 1102..         |
| Middenverplaatsing $L_3$      | 11 mm               |
| Wisselplaatschroevenset       | 269028 7            |
| ISO-code houder               | AH16Q STFGR/L11     |
| Koplengte $L_1$               | 25 mm               |
| Minimale voorboor-Ø $D_{min}$ | 18 mm               |
| Totale lengte $L$             | 180 mm              |
| Spanhoogte $L_2$              | 15 mm               |
| Instelhoek $\kappa$           | 90 graden           |
| Schacht-Ø $D_s$               | 16 mm               |
| Norm                          | Fabrieksnorm        |
| Inzetsoort                    | rechts              |
| Binnendraaidiepte tot         | 5xD                 |
| Snijmateriaal                 | HSS                 |
| Inwendige koeling             | ja                  |
| Toepassing                    | Langsdraaien binnen |

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500