

Waldmann 

Led-tafellamp, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	974272 1
GTIN	4013330127282
Artikelklasse	93L

Omschrijving

Uitvoering:

Energie-efficiënte led-tafellamp met stangconstructie van geëloxeerd aluminium en lichtkop van kunststof in ombergrijs. Traploos dimbaar via bedieningsknop in de lichtkop. Met stabiele voet van aluminium. Met elektronische stekkertransformator, kan worden aangesloten via CEE-netadapter (Duitse stekker, type F) of USB-A.

Kleurtemperatuur neutraalwit 4.000 K.

De lamp bevat ingebouwde led-lampen.

De lichtbron is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedieningsapparaat is uitwisselbaar door de eindgebruiker.

Brandduur: > 50.000 uur.

Aansluitwaarden: 5 V (USB-A), 100 – 240 V AC (CEE-netadapter).

Functie:

IP20: Bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 20
Soort bevestiging	Voet

Verlichting dimbaar	traploos
Kleurtemperatuur	4000 K
Ex-beschermd	nee
Lampen vervangbaar	ja
Wattage	4 W
Uitsteeklengte draagarm	588 mm
Stekkertype ingang	F
Aan/uit-schakelaar	ja
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtbron	Led
Aantal led's	12
Lichtkleur	neutraalwit
Totale hoogte	670 mm
ATEX-zone	geen
Onderstel diepte	141 mm
Onderstel breedte	230 mm
Producttype	Tafellamp / werkplekverlichting