

**Garant****Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260923 25/16
GTIN	4045197653512
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	16 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	28 mm
Koplengte $L_1$	40 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
ISO-code houder	AH25R STFCL/L16
Middenverplaatsing $L_3$	17 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte $L_2$	23 mm
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Schacht-Ø $D_s$	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500