

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	E10K STFRCR/L11
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Koplengte L ₁	16 mm
Middenverplaatsing L ₃	6 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L ₂	9,6 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8×D
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500