



### Veiligheidsschoen, laag model zwart VD 711 ESD, S1 NB, EU-schoenmaat: 47



#### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 092613 47     |
| GTIN          | 4044348753286 |
| Artikelklasse | 09C           |

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

Veiligheidsschoen, laag model uit de **VARIO DYNAMICS**-serie met klittenbandsluiting en bovenmateriaal van opencellig functioneel textiel. Met **SECURA VARIO®-hieldemping**.

- **Ademende functionele voering.**
- **Veiligheidsreflectoren.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Loopzool TPU Athletics ESD, zilvergrijs.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

##### Norm:

EN ISO 20345:2022 S1 SR

Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

##### Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092614.

#### Technische beschrijving

|            |                |
|------------|----------------|
| Eigenschap | Vario®-demping |
|------------|----------------|

| Norm                        | Inlegzoolvoorziening<br>typegoedgekeurd<br>volgens DGUV regel 191 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EU-schoenmaat               | 47                                                                |
| Serie                       | VD                                                                |
| Veiligheidsklasse           | S1                                                                |
| Geslacht                    | Heren                                                             |
| Materiaal veiligheidsneus   | aluminium                                                         |
| Kleur                       | zwart                                                             |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD                                                           |
| Producttype                 | Veiligheidsschoen, laag model                                     |