

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260922 25/16
GTIN	4045197653468
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	28 mm
ISO-code houder	AH25R STF/CR/L16
Plaatafmeting	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Koplengte L_1	40 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	23 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500