

LOCTITE**Vlakkenafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: 574**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 083331 574 |
| GTIN | 4058093008973 |
| Artikelklasse | 04L |

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Voor torsiestijve metalen flenzen.

Opmerking:

Oppervlakken vóór het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken |
| Fabrikantnummer | LOCTITE 574 |
| Volledig uitgehard na | 6 h |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| geschikt voor toepassingsgebied | Vlakafdichting |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand |
| Inhoud | 50 ml |
| Eigenschap | oliebestendig |
| Eigenschap | glycolbestendig |
| Eigenschap | waterbestendig |
| Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht |
| Opslagtemperatuur | 8 - 21 °C |
| geschikt voor materiaal | metaal |
| Minimaal losbreekmoment | 6 Nm |
| Dynamische viscositeit | 23000 mPas |
| Vlampunt | 93,3 °C |
| Chemische basis | Dimethacrylaatester |
| Vorm | pasteus |
| Temperatuur toepassingsgebied | -55 - 150 °C |
| Handvastheid na | 30 min |
| Kleur | oranje |
| maximale spleetmaat | 0,25 mm |
| Sterkteklasse | Middelsterk |
| Dichtheid | 1,15 g/cm ³ |
| Productnaamattribuut | 50 ml |
| Producttype | Afdichtmiddelen |