

**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260930 10/11
GTIN	4960664541775
Artikelklasse	25U

Omschrijving**Uitvoering:**

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D_s : 10 mm

ISO-code houder: A10L STLCR/L11

Instelhoek κ : 95 graden

geschikte wisselplaat: TC.. 1102..

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 12 mm

Middenverplaatsing L_3 : 6,2 mm

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12 mm
Middenverplaatsing L_3	6,2 mm
Wisselplaatschroef	269022 4
ISO-code houder	A10L STLCR/L11
Totale lengte L	140 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	10 mm

Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef Type 4	269022 4
Spanschroef	269407
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8