

Garant**Lagermontage-gereedschapsset voor kogellagers in L-Boxx®, Aantal delen: 37****Bestelgegevens**

Bestelnummer	884050 37
GTIN	4069515040914
Artikelklasse	81G

Omschrijving**Uitvoering:**

Montageset voor het inbouwen van lagers zonder de assen, lagerbehuizingen of afdichtringen te beschadigen. Lichte en toch zeer robuuste aluminium slagholzen in combinatie met 33 slagringen van slagvast polyoxymethyleen voor lager-buiten-Ø van 26 – 110 mm resp. lager-binnen-Ø van 10 – 50 mm. Levering incl. zachte hamer met terugslagdemping in stabiele kunststof systeemkoffer L-Boxx®.

Toepassing:

Snel, nauwkeurig en betrouwbaar inbouwen van (wentel-)lagers door **gelijkmatige krachtoverbrenging** op de lagers. Ook geschikt voor het inbouwen van bussen, afdichtringen en poelies.

Levering:

37-delige set in kunststof-systeemkoffer L-Boxx® nr. 693330 gr. 136

3 slagholzen, 25; 40; 60 mm

1 Set slagringen binnen-Ø 10 mm (buiten-Ø 26; 30; 35 mm)

1 Set slagringen binnen-Ø 12 mm (buiten-Ø 28; 32; 37 mm)

1 Set slagringen binnen-Ø 15 mm (buiten-Ø 32; 35; 42 mm)

1 Set slagringen binnen-Ø 17 mm (buiten-Ø 35; 40; 47 mm)

1 Set slagringen binnen-Ø 20 mm (buiten-Ø 42; 47; 52 mm)

1 Set slagringen binnen-Ø 25 mm (buiten-Ø 47; 52; 62 mm)
1 Set slagringen binnen-Ø 30 mm (buiten-Ø 55; 62; 72 mm)
1 Set slagringen binnen-Ø 35 mm (buiten-Ø 62; 72; 80 mm)
1 Set slagringen binnen-Ø 40 mm (buiten-Ø 68; 80; 90 mm)
1 Set slagringen binnen-Ø 45 mm (buiten-Ø 75; 85; 100 mm)
1 Set slagringen binnen-Ø 50 mm (buiten-Ø 80; 90; 110 mm)
1 zachte hamer met terugslagdemping vergelijkbaar met nr. 752500 gr. 40G met elk 1 rubber en kunststof inzetstuk.

Technische beschrijving

Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Slaghuls