

HOLEX**Blindboorbeitel rechts overeenkomstig DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Schachtvierkant: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	296425 12
GTIN	4045197519412
Artikelklasse	22E

Omschrijving**Uitvoering:**

Hardmetaal – Stalen schachten met 700 – 800 N/mm² sterkte en gefreesd, vlak oplegvlak. Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten. De afkanting van het vrijloopvlak van elke plaat is fijn gepolijst. Alle draaibeitels worden met scherpe snijkanten geleverd. Door het slijpen van de snijkant met een boorcarbide-wetsteen wordt de weerstand van de snijwig verhoogd. De grootte van de afkanting is afhankelijk van de arbeidsomstandigheden. Bij voordraaien en onderbroken sneden moet de snijkant altijd worden geslepen.

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor staal- en gietijzerbewerking.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

Technische beschrijving

voor boringen vanaf Ø	21 mm
Schacht-vierkant	12 mm
Totale lengte	180 mm
Snijmateriaal	P20/K25
Producttype	Draaibeitel

