

Garant**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260923 10/11
GTIN	4045197653475
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing L_3	7 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12 mm
Koplengte L_1	16 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
ISO-code houder	AH10K STFCCR/L11
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500