

Garant**Volprofielplaat 60° buiten rechts BF, HB8015, Spoed: 1mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270703 1
GTIN	4069515041164
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

Binnen-/buitentoepassing	buiten
Draadspoed	1 mm
Wisselplaatprofiel	Volprofiel
Snijmateriaal	HM
Inzetsoort	rechts
Soort	HB8015
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadsoort	M
Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	180 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt onder voorwaarden	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
CuZn	geschikt onder voorwaarden	150 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		