


**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/11mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260930 12/11
GTIN	
Artikelklasse	25U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	14 mm
Middenverplaatsing $L_3$	7,2 mm
ISO-code houder	A12M STLCL/L11
Wisselplaatschroef	269022 4
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte $L_2$	11 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	12 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

Spanschroef Type 4

269022 4

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8