


Garant

miniwisselplaat voor het uitdraaien binnen zonder spaangeleidingsgroef rechts, HB720, Ø Dmin: 11mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270020 11
GTIN	4045197560117
Artikelklasse	21I

Technische beschrijving

Minimale Ø D _{min}	11 mm
Plaatdikte T	4 mm
maximale snijdiepte t _{max}	2,3 mm
Punt-midden-afstand L ₃	6,7 mm
Plaatafmeting Ø d	8 mm
Slijphoek α	70 graden
Voeding f	0,02 - 0,03 mm/omw,
Radius R	0,2 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	0,15 - 0,5 mm
Coating	TiCN
Soort	HB720
Producttype	Miniwisselplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	60 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		