




## Draaibeitel links overeenkomstig DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, Schachtvierkant: 20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	296225 20
GTIN	4045197518484
Artikelklasse	22E

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

**Toepassing:**

P20/K25 voor staal- en gietijzerbewerking.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

**Let op:**

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

### Technische beschrijving

Schacht-vierkant	20 mm
Totale lengte	125 mm
Snijmateriaal	P20/K25
Producttype	Draaibeitel