

Garant GRIDLINE

### Garderobekasten met stiftcilinderslot, Aantal compartimenten: 2



#### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 949072 2      |
| GTIN          | 4069515041416 |
| Artikelklasse | 9GF           |

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

Deuren met rubber aanslag. Kunststof glijders aan de onderzijde. Sokkelhoogte 80 mm. Hoogte bovenplaat 40 mm. Bovenplaat en sokkel sluiten vlak aan op de deuren. Opgezette vleugeldeuren. Deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst. Met hoogwaardig stiftcilinderslot in de schuifgreep. Indeling: resp. 1 legbord met 3 kledinghaken.

##### Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**.

##### Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

#### Technische beschrijving

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Gewicht                      | 85,3 kg                          |
| Breedte in G                 | 32                               |
| Kastfronten                  | Volledig plaatstalen vleugeldeur |
| Ventilatiesleuven achterwand | ja                               |

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Aantal compartimenten                   | 2                     |
| Norm                                    | DIN 4547              |
| Per hoedenplank nuttige breedte         | 340 mm                |
| Aantal legborden vast                   | 1                     |
| Frontplint afneembaar                   | nee                   |
| Diepte                                  | 500 mm                |
| Hoogte                                  | 2000 mm               |
| Schuin dak                              | nee                   |
| Slot uitvoering                         | Stiftcilinderslot     |
| Met andere lak leverbaar                | ja                    |
| Per compartiment nuttige hoogte         | 1840 mm               |
| Per kledingcompartiment nuttige breedte | 340 mm                |
| Breedte                                 | 800 mm                |
| Per hoedenplank nuttige hoogte          | 370 mm                |
| Per kledingcompartiment nuttige diepte  | 450 mm                |
| Diepte in G                             | 20                    |
| Per kledingcompartiment nuttige hoogte  | 1430 mm               |
| Geschikt voor integraalhelm             | ja                    |
| Ventilatiesleuven deur                  | nee                   |
| Aantal kledingstangen                   | 1                     |
| Per hoedenplank nuttige diepte          | 450 mm                |
| Onderbouw uitvoering                    | Sokkel                |
| Materiaaldikte                          | 0,9 mm                |
| Deuropeningshoek                        | 250 graden            |
| Stiftcilinderslot                       | modulair cilinderhuis |
| Producttype                             | Garderobekast         |

## Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/949072-2>

