

**Garant****Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260923 16/11
GTIN	4045197653499
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	11 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	25 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
ISO-code houder	AH16Q STFCR/L11
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	15 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500