


Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260930 20/11
GTIN	
Artikelklasse	25U

Omschrijving
Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Technische beschrijving

ISO-code houder	A20R STLCR/L11
Minimale voorboor-Ø D_{min}	22 mm
Wisselplaatschroef	269022 4
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Middenverplaatsing L_3	11,2 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	19 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	20 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

AccessoiresMomentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Spanschroef Type 4

269022 4