

Garant**Miniboorstang staal, rechts, Afkoppellengte L 1/plaatafmeting d: 12/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Artikelklasse	21V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
- Eenvoudig wisselen van snijplaten.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	279815 10
Plaatafmeting	06 mm
Koplengte L ₁	12 mm
Totale lengte L	80 mm
Spanhoogte L ₂	15,6 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Klemschroef Type 10	279815 10
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500