


Garant

Miniwisselplaat voor draadsnijden binnen rechts, HB720, Oplopend met: 1,5mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	270140 1,5
GTIN	4045197560544
Artikelklasse	21I

Technische beschrijving

Oplopend met	1,5 mm
Aantal doorgangen	6 - 10
Spoedhoek	3 graden
Minimale aanzet h_{min}	0,87 mm
Plaatdikte T	3,8 mm
Plaatafmeting $\varnothing d$	6 mm
Schroefpunt-kop-afstand Y	0,9 mm
Punt-midden-afstand L_3	4,58 mm
Draadsoort	M/MF
Soort	HB720
Flankhoek	60 graden

Norm	DIN 13
Producttype	Miniwisselplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	60 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		