

**Blindboorbeitel rechts overeenkomstig DIN 4954, HSS E, Schacht-Ø: 6Rmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	296400 6R
GTIN	4045197189233
Artikelklasse	22E

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle afmetingen **gelast**.

Toepassing:

Universeel inzetbaar, gemiddelde snijsnelheden.

HSS/E – Op alle draaibanken bij enkelstuks- en serieproductie. Deze draaibeitels hebben een grote verspaningscapaciteit en zijn breukvast, ook bij grote spaandieptes, onderbroken snede of bij materialen met hoge trekvastheid.

Technische beschrijving

voor boringen vanaf Ø	16 mm
Schacht-Ø	6 mm
Totale lengte	125 mm
Snijmateriaal	HSS E
Producttype	Draaibeitel